

# Tubo plástico espiral PUN-4X0,75-S-0,5-SW

Número de referência: 197602

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comprimento de trabalho                       | 0.5 m                                                                                                                                                                       |
| Diâmetro externo                              | 4 mm                                                                                                                                                                        |
| Comprimento do bloco                          | 0.184 m                                                                                                                                                                     |
| Diâmetro interior                             | 2.6 mm                                                                                                                                                                      |
| Diâmetro de enrolamento                       | 25 mm                                                                                                                                                                       |
| Número de enrolamentos                        | 20                                                                                                                                                                          |
| Pressão da operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                                           |
| Certificado                                   | TÜV                                                                                                                                                                         |
| Autoridade emissora do certificado            | B 013277 0506 00                                                                                                                                                            |
| Meio de funcionamento                         | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                         |
| Em conformidade com LABS                      | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                              |
| Temperatura ambiente                          | -35 oC...60 oC                                                                                                                                                              |
| Peso do produto                               | 13 g                                                                                                                                                                        |
| Conexão pneumática                            | Para união rápida com diâmetro externo de 4 mm<br>Para conexão dentada com diâmetro interno de 3 mm com porca de capa<br>Para o diâmetro interno de 3 mm da conexão dentada |
| Cor                                           | Preto                                                                                                                                                                       |
| Dureza da margem                              | D 52 +/-3                                                                                                                                                                   |
| Material do tubo                              | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                   |