


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D60-80P

Cód. do item: 1977073

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	74.7 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm²
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	1040 g
Código da interface do atuador	D60 D60C
Código da interface motor In	80P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS