

Conjunto de montagem axial EAMM-A-P8-38A-40P

Número de referência: 1986292

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	10.7 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm²
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	110 g
Código da interface, atuador	P8-38A
Código da interface, Motor in	40P
Código da interface, caixa de acoplamento	38A.2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS