


Bico de conexão da mangueira C-3/8-P-9

Número de referência: 2025

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Largura nominal | 6.5 mm |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Conexão pneumática 1 | Rosca fêmea G3/8 |
| Conexão pneumática 2 | Para diâmetro interno do tubo com 9 mm |