

# Porca de capa MCK-PK-3

Número de referência: 205254

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                              | Rosca interior M6x0,75                                                                                      |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                                         |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                             |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B2-L                                                                                              |
| Temperatura ambiente                                 | -10 oC...60 oC                                                                                              |
| Conexão pneumática 1                                 | Para tubos de diâmetro externo 4 mm<br>Para conector dentado com diâmetro interno de 3 mm com porca de capa |
| Material da porca de capa                            | Liga forjada de alumínio anodizado                                                                          |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                                  |