


Cavalete LBG-50-R3

Número de referência: 2078794

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	2.5 kN
Peso do produto	540 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço inoxidável de liga alta
Material da cavilha	Aço inoxidável de liga alta
Material do fusível	Aço inoxidável de liga alta