

Distribuidor giratório GF-3/8

Número de referência: 2095

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	15 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Taxa de fluxo padrão 1-2.1 (6->0)	4641 l/min
Taxa de fluxo normativa 1-2.X aberto (6->0)	4647 l/min
Taxa de fluxo nominal padrão 1.1-2.1	2969 l/min
Velocidade rotacional máx.	300 1/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	270 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material do eixo	Aço de alta liga