

Porca de capa MCK-PK-9-KU

Número de referência: 211293

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Rosca interior M16x1
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexão pneumática 1	Para conexão dentada com diâmetro interno de 9 mm com porca de capa
Material da porca de capa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS