


Engate rápido macho KS4-CK-4

Cód. do item: 2150

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2.9 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	252 l/min...261 l/min
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778	273.2 l/min...282.9 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	26 g
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm para Ø interno do espigão de 4 mm, com porca de aperto
Material da porca de aperto	Liga de alumínio forjado, anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Informação de materiais	Latão, niquelado