


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D32-40P-S1

Número de referência: 2207372

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	45.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	10000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	0.28 kgmm²
Torque transmissível	1.6 Nm
Peso do produto	160 g
Código da interface, atuador	D32
Código da interface, Motor in	40P
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS