


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D60-70A-S1

Número de referência: 2256699

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	64.2 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm ²
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	750 g
Código da interface, atuador	D60
Código da interface, Motor in	70A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS