


Unidade da engrenagem EMGA-60-P-G3-EAS-60

Número de referência: 2297686

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da flange da unidade de transmissão	60 mm
Tamanho da flange do motor	60 mm
Folga torcional	0.17 deg
Tipo de caixa de engrenagens	Engrenagem planetária
Relação de transmissão	3:1
Velocidade máx. do atuador	13000 1/min
Temperatura de operação da engrenagem	-25 oC...90 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	28 Nm
Momento de inércia, caixa de engrenagens	0.135 kgcm ²
Torque de saída máx.	45 Nm
Eficiência máx.	98 %
Rigidez torcional	2.3 Nm/arcmin
Peso do produto	900 g
Interface da engrenagem, eixo de saída	60H
Interface da engrenagem, atuador	60P
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS