

Acoplador de haste auto-alinhado CRFK-M12X1,25

Número de referência: 2305779

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M12 x 1,25
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-20 oC...100 oC
Capacidade máx. de carga	1.5 kN
Peso do produto	230 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Aço inoxidável de liga alta
Material da cavilha roscada	Aço inoxidável de liga alta
Material da tampa	EPDM
Material da porca	Aço inoxidável de liga alta