


# Conjunto do adaptador DHAA-G-H2-20-B13-50

Número de referência: 2377625

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                | 50                                                                |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                       |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Peso do produto                        | 294 g                                                             |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem e parafuso<br>Com manga e pino centrais |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                        |
| Material da placa do adaptador         | Liga de alumínio forjada                                          |
| Material dos parafusos                 | Aço                                                               |
| Material de elementos de centralização | Aço                                                               |