

Cabo de conexão
NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
Número de referência: 2384165

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	28 g
Ligação elétrica 1	2x tomada angular, M12, 3 pinos
Ligação elétrica 2	Conector angular, M8, 4 pinos
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	2 A
Comprimento do cabo	0.2 m
Diâmetro do cabo	2.9 mm
Composição do cabo	2 x 0,14 mm ²
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)