


Conjunto do adaptador DHAA-G-Q5-40-B6-40

Número de referência: 2415812

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	550 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e parafuso Com manga central
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa do adaptador	Liga de alumínio forjada
Material dos parafusos	Aço
Material de elementos de centralização	Aço