

Manga de sujeição
EAMH-50-5-C13.6
Número de referência: 2428478

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	0.44 kgmm ²
Peso do produto	19 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS