

Manga de sujeição EAMH-86-19-C27.3

Número de referência: 2429535

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tamanho | 86 |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Velocidade rotacional máx. | 5000 1/min |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC |
| Humidade relativa | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Momento de inércia | 8.2 kgmm ² |
| Peso do produto | 76 g |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |