

Pino trava
EAMH-110-12-C34

Cód. do item: 2429556

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	110
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	5000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	32.1 kgmm ²
Peso do produto	229 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS