

Manga de sujeição
EAMH-110-16-C34
Número de referência: 2429558

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	110
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	31.2 kgmm ²
Peso do produto	208 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS