

Conjunto de batentes DADP-ES-Q12-12

Cód. do item: 2536502

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Faixa de ajuste ângulo de rotação	0 deg...190 deg
Posição de instalação	Indiferente
Ajuste de precisão	-8 deg
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	60 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de batentes	Bronze de berílio niquelado
Material da alavancas	Bronze de berílio niquelado
Material do disco	Liga de alumínio anodizado