

# Conjunto de paragem DADP-ES-Q12-25

Número de referência: 2536504

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                           | Valor                              |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Tamanho                                  | 25                                 |
| Faixa de definições do ângulo de rotação | 0 deg...270 deg                    |
| Posição de montagem                      | Qualquer um                        |
| Ajustamento da precisão                  | -6 deg                             |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)   | 1 - Baixa resistência à corrosão   |
| Em conformidade com LABS                 | VDMA24364-B2-L                     |
| Temperatura ambiente                     | 0 oC...60 oC                       |
| Peso do produto                          | 180 g                              |
| Tipo de montagem                         | Pelo orifício de passagem          |
| Observação sobre os materiais            | Em conformidade com a RoHS         |
| Material dos batentes                    | Aço inoxidável de liga alta        |
| Material da alavanca                     | Bronze de berílio niquelado        |
| Material do disco                        | Liga de alumínio anodizado forjada |