


Base de apoio VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

Número de referência: 2605075

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	26 mm
Conexão de função 32	G1/8
Conexão de função 34	G1/8
Conexão pneumática 22	Base de apoio G1/8
Conexão pneumática 44	Base de apoio G1/8
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	800 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 oC...50 oC
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Peso do produto	1200 g
Conexão de ar piloto 14	M5
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada
Material da junta circular	NBR
Material dos parafusos	Aço