

Anel vedante
NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10
Número de referência: 2652517

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (líquida, sem gelo) Vapor de água
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-20 oC...120 oC
Torque de aperto nominal	20 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 10%
Peso do produto	0.05 g
Conexão pneumática	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	PEEK