


Atuador convencional DGS-25- -S2

Código da peça: 2656
Produto a ser descontinuado

FESTO

Atuador de dupla ação, execuções sem amortecimento de fim de curso
Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo
no Support Portal.



A título de exemplo

Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 ... 500 mm
Diâmetro do êmbolo	25 mm
Amortecimento	Sem amortecimento
Detecção de posição	Sem
Variantes	Haste passante
Pressão de trabalho	1 ... 12 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	247 N
Força teórica a 6 bar, avanço	247 N
Conexão pneumática	G1/8