


Módulo de derivação PMBL-90-HP3-E

Número de referência: 2663892

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	90
Largura nominal DN	36
Série	L
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Módulo de derivação
Pressão operacional	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Pressão do piloto	0 bar...50 bar
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva para os Equipamentos Pressurizados da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	em conformidade com a normativa do Reino Unido sobre equipamentos de pressão
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Peso do produto	2600 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR PE
Material da caixa	Liga de alumínio forjada