


Conjunto de paragem EADP-ES-R3-25

Número de referência: 2721599

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Faixa de definições do ângulo de rotação	0 deg...325 deg
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Momento de inércia JO	1 kgcm ²
Peso do produto	210 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos batentes	Bronze de berílio niquelado
Material da flange	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material do suporte de retenção	Liga de alumínio forjada Anodizado