

Acoplamento EAMC-42-50-10-19

Cód. do item: 2733794

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	10 mm
Diâmetro de montagem 2	19 mm
Tamanho	42
Comprimento nominal	50 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm ²
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	147 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS