

Manga de sujeição EAMH-86-6-C27.3-P

Número de referência: 2789351

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	86
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	12.3 kgmm ²
Peso do produto	123 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS