

Conjunto de foles EADB-V2-40-S301-400

Número de referência: 2828837

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	57 mm
Tamanho	40
Faixa de curso	301 mm...400 mm
Extensão da biela	119 mm
Desenho	Redondo
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Conjunto de foles Com escape de ar canalizado
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Resistência ao meio	Poeiras Aparas Óleos Lubrificante Gasolina
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Mobilidade da carga	137 g
Peso do produto	201 g
Tipo de montagem	Empurra Com pino filetado
Conexão pneumática	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material das peças do adaptador	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material de vedações	NBR
Material dos foles	NBR
Material do pino roscado	Aço inoxidável de liga alta