


Montagem de perfil EAHF-V2-32/40-P

Número de referência: 2838839

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Força axial máx.	4 kN
Peso do produto	218 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS