


Flange do motor EAMF-A-64C-80G-S1

Número de referência: 2843290

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	535 g
Código da interface, Motor in	80G
Código da interface, caixa de acoplamento	64C
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS