


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D50-60H-S1

Número de referência: 2907418

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	88.4 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm²
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	570 g
Código da interface, atuador	D50
Código da interface, Motor in	60H
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS