

Multipolo-SET
EADH-E17-MP1

Número de referência: 2972137

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	10 oC...40 oC
Peso do produto	70 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	FPM
Material do suporte de retenção	Aço inoxidável