


Base de apoio
NAUE-1/4-NPT-1-ISO
Número de referência: 30427

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Certificado	UL - Recognized (OL)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Porta de ar de piloto 12	1/8 NPTF
Conexão de ar piloto 14	1/8 NPTF
Conexão pneumática 1	1/4 NPTF
Conexão pneumática 2	1/4 NPTF
Conexão pneumática 3	1/4 NPTF
Conexão pneumática 4	1/4 NPTF
Conexão pneumática 5	1/4 NPTF