


Tomada de corrente com cabo KMF-1-230AC-5

Número de referência: 30938

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	320 g
Ligação elétrica	Tomada
Voltagem de funcionamento nominal CA	230 V
Conexão protetora à terra	Presente
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro do cabo	6 mm
Composição do cabo	3 x 0,75 mm ²
Nível de proteção	IP67 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da bainha do cabo	PVC
Material da caixa	PC POM
Material dos contactos do pino	Bronze