


# Tomada de corrente com cabo KMV-1-230AC-5

Número de referência: 30942

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montagem                               | Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3                                                                          |
| Posição de montagem                            | Qualquer um                                                                                                                 |
| Peso do produto                                | 320 g                                                                                                                       |
| Ligação elétrica                               | Tomada<br>Formato B                                                                                                         |
| Voltagem de funcionamento nominal CA           | 230 V                                                                                                                       |
| Proteção contra inversão da polaridade         | Para todas as conexões elétricas                                                                                            |
| Conexão protetora à terra                      | Presente                                                                                                                    |
| Comprimento do cabo                            | 5 m                                                                                                                         |
| Diâmetro do cabo                               | 6 mm                                                                                                                        |
| Composição do cabo                             | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                    |
| Nível de proteção                              | IP67<br>De acordo com IEC 60529                                                                                             |
| Temperatura ambiente                           | -20 oC...80 oC                                                                                                              |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)   | De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE<br>De acordo com a diretiva RoHS da UE                                          |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade) | De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido<br>de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                              |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                                            |
| Material da bainha do cabo                     | PVC                                                                                                                         |
| Material da caixa                              | PC                                                                                                                          |
| Material dos contactos do pino                 | Bronze                                                                                                                      |