

Tubo de proteção MKG-36-PG-29

Número de referência: 3156319

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...100 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material condutor de proteção	PP