

**Cavalete
LSNG-80**

Número de referência: 31744

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
De acordo com a norma	VDMA 24562
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Capacidade máx. de carga	6 kN
Peso do produto	997 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Ferro fundido de grafite esferoidal
Material do rolamento da tampa da haste	Aço PTFE