

Cavalete
LBG-80

Número de referência: 31765

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	6 kN
Peso do produto	1050 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Ferro fundido de grafite esferoidal
Material da cavilha	Aço cementado
Material do fusível	Aço para molas