


Suporte do perno LNZG-40/50

Número de referência: 32960

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40/50
De acordo com a norma	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...80 oC
Capacidade máx. de carga	2,5 kN
Peso do produto	129 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Liga de alumínio forjada
Material do rolamento	Polímero