

Peça de acoplamento KSG-M10X1,25

Número de referência: 32963

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M10 x 1,25
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão roscada	Rosca fêmea M10 x 1,25
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 1% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	229 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço Galvanizado
Material do acoplamento roscado	Aço Galvanizado