

Válvula de retenção H-1/8-A/I

Número de referência: 3324

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Tipo de montagem	Instalação em linha
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	280 l/min
Pressão operacional	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Material da caixa	Latão
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Peso do produto	21 g
Material de vedações	NBR