


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D100-100A

Número de referência: 3356796

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	99.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	128 kgmm ²
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	2450 g
Código da interface, atuador	D100
Código da interface, Motor in	100A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS