

# Fixação por pés DAMH-Q12-6

Número de referência: 3371840

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                            |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Tamanho                                | 6                                |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                      |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura ambiente                   | 0 °C...60 °C                     |
| Torque de aperto máx.                  | 1 Nm                             |
| Peso do produto                        | 27 g                             |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem        |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS       |
| Material do suporte angular            | Aço galvanizado                  |