

Fixação por pés DAMH-Q12-8

Número de referência: 3371841

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Torque de aperto máx.	1 Nm
Peso do produto	40 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte angular	Aço galvanizado