

# Fixação por pés DAMH-Q12-32

Número de referência: 3371845

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                            |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Tamanho                                | 32                               |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                      |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura ambiente                   | 0 °C...60 °C                     |
| Torque de aperto máx.                  | 8 Nm                             |
| Peso do produto                        | 287 g                            |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem        |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS       |
| Material do suporte angular            | Aço galvanizado                  |