

Tomada terminal KDV6-PK-6

Número de referência: 337348

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	5.3 mm
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Conexão pneumática	Para tubos de diâmetro externo 8 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS