


Válvula temporizadora VZA-3-1/4

Número de referência: 3434

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	600 l/min
Tempo de atraso ajustável	0 s...30 s
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	G1/8 G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS