

# Bobina do solenoide MSFG-12-OD

Número de referência: 34410

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                          | Valor                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                     | Qualquer um                                                                                               |
| Indicação da posição de comutação       | não                                                                                                       |
| Tempo de recolha mín.                   | 10 ms                                                                                                     |
| Ciclo de funcionamento                  | 100%                                                                                                      |
| Características da bobina               | 12V CC: 4,1W                                                                                              |
| Flutuações permissíveis da tensão       | +/- 10 %                                                                                                  |
| Em conformidade com LABS                | VDMA24364-C1-L                                                                                            |
| Nível de proteção                       | IP65                                                                                                      |
| Temperatura ambiente                    | -5 oC...40 oC                                                                                             |
| Torque de aperto máx. do conector fêmea | 0.4 Nm                                                                                                    |
| Peso do produto                         | 55 g                                                                                                      |
| Ligação elétrica                        | 3 pinos<br>Sinalizadores de conectores com diagrama de conexão de acordo com a norma da Festo para MSSD-F |
| Tipo de montagem                        | Com porca moleteada                                                                                       |
| Observação sobre os materiais           | Em conformidade com a RoHS                                                                                |
| Material da bobina do solenoide         | Termofixo<br>Cobre<br>Aço                                                                                 |
| Material do enrolamento                 | Cobre                                                                                                     |